

Painéis laterais | Armários de instalação no solo, PCUP



O espaço adicional criado por uma estrutura de extensão é fechado ao utilizar estes painéis de forma a manter o nível de proteção e restringir o acesso ao espaço adicional.

CARACTERISTICAS

Descrição: Para tapar as laterais do rodapé inferior de cablagem PCU. Fixados com 4 parafusos.

Material: Chapa de aço de 1,35 mm.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.

Quantidade por embalagem: 2 painéis com material de montagem.

Espessura:	1.35mm
Cor:	Light Gray
Material:	Aço Macio
Acabamento:	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Código de cor:	RAL 7035

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material do gabinete
PCUP208R5	200mm	800mm	12mm	Aço Macio
PCUP206R5	200mm	599mm	12mm	Aço Macio
PCUP308R5	300mm	800mm	12mm	Aço Macio
PCUP306R5	300mm	599mm	12mm	Aço Macio

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE