

Armários murais de porta simples | Armários de montagem na parede, MAS



A gama de armários de porta única e de montagem na parede em aço macio, MAS, com um grau de proteção IP 66 está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em diversos tamanhos diferentes. Esta gama de armários adequa-se a diversas aplicações diferentes. O risco de falha de componentes e, consequentemente, o tempo de inatividade desnecessário são eliminados, uma vez que a água e a poeira são impedidas de entrar no armário.

NORMAS DA INDÚSTRIA

UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, DNV

CARACTERÍSTICAS

Estrutura: Dobrado e soldado continuamente. Quatro furos com 8.5 mm de diâmetro para fixação à parede, sobressaindo em depressões de 20.4 mm de diâmetro x 2 mm para permitir a circulação do ar na parte traseira do armário.

Tampa para saída de cabos: Sem tampas de saída para cabos para garantir a máxima protecção EMC.

Protecção: Em conformidade com a norma IP 66 | TIPO 4, 12, | IK 10. Para a instalação no exterior, recomenda-se a utilização de uma protecção contra chuva, ARF e revestimento de tinta 100% poliéster e primário de protecção anticorrosão. A resistência à corrosão deve ser tida em consideração para aplicações exteriores e interiores.

Platinas montagem: A platina de montagem está marcada verticalmente em intervalos de 10 mm para facilitar o posicionamento horizontal do equipamento. Na parte superior e inferior existem furos para facilitar a fixação de cabos. Rebites soldados M8 fixados à parte traseira do armário. Todos os lados dos armários a partir de 800 mm ou mais altura, estão reforçados com arestas dobradas. Pode-se ajustar a profundidade da placa de montagem utilizando o acessório AMG.

Material: Corpo: Aço macio de 1.2 mm para armários com uma profundidade de 155 mm / 1.4 mm para armários com uma profundidade de 210 ou 260 mm / 1.5 mm para armários com uma profundidade de 300 ou 400 mm, ou com altura ou largura maior ou igual a 1000 mm. Tampa para saída de cabos: aço macio de 1.4 mm. Porta: aço macio de 1.2 mm / 1.5 mm para armários com altura ou largura maior ou igual a 500 mm / 2 mm para armários com altura ou largura maior ou igual a 800 mm. Placa de montagem: 2 mm de aço galvanizado.

Fechadura: Fechadura de palhetão duplo de 3 mm personalizada da nVent HOFFMAN com movimentos de 90° e mecanismo antivibração. Duas fechaduras para armários com alturas entre os 600 mm e os 800 mm. Bloqueio de varetas

de três pontos para armários com alturas de 1000 mm e superiores. Existem outros encaixes disponíveis como acessórios.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado.

Porta: Superfície montada com abertura de 130°. Dobradiças amovíveis ocultas com pino fixo. As dobradiças podem ser montadas de modo a permitir uma abertura para a esquerda ou para a direita. Pernos soldados interiores M6 para perfis de montagem para porta MMDP; consultar entrega. A estanquidade é assegurada por uma junta única de poliuretano injetado.

Fornecimento: Armário com porta e placa de montagem (não incluída com os números de item terminados em PER5). Para alturas superiores a 600 mm, inclusive, dois perfis de montagem para porta MMDP. Placa(s) passa-cabos com junta(s), chave plástica de dupla barra de 3 mm e acessórios de montagem. Chave de metal para alturas de 1000 mm e superiores. Capacidades de ligação à terra.

* Os armários com altura de 1000 mm ou superiores têm uma fechadura de varão com três pontos de fixação.

Cor: Light Gray
Material: Aço Macio
Acabamento: Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Código de cor: RAL 7035

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/6						
Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Placa de montagem incluída	Tamanho do painel	Profundidade máxima de montagem
MAS1206030PER5	1200m m	600mm	300mm	Não		
MAS0504021R5	500mm	400mm	210mm	Sim	470 x 350mm	192mm
MAS0302521R5	300mm	250mm	210mm	Sim	270 x 200mm	192mm
MAS0252515PER5	250mm	250mm	155mm	Não		
MAS1008040R5	1000m m	800mm	400mm	Sim	970 x 750mm	382mm
MAS1006026PER5	1000m m	600mm	260mm	Não		
MAS0406021PER5	400mm	600mm	210mm	Não		
MAS0303015PER5	300mm	300mm	155mm	Não		
MAS0504026PER5	500mm	400mm	260mm	Não		
MAS1006026R5	1000m m	600mm	260mm	Sim	970 x 550mm	242mm
MAS0405021R5	400mm	500mm	210mm	Sim	370 x 450mm	192mm
MAS0252015R5	250mm	200mm	155mm	Sim	220 x 150mm	137mm
MAS0405021PER5	400mm	500mm	210mm	Não		
MAS0303015R5	300mm	300mm	155mm	Sim	270 x 250mm	137mm
MAS0404021R5	400mm	400mm	210mm	Sim	370 x 350mm	192mm
MAS1206030R5	1200m m	600mm	300mm	Sim	1170 x 550mm	282mm

Número de catálogo	Altura(H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Placa de montagem incluída	Tamanho do painel	Profundidade máxima de montagem
MAS0303021PER5	300mm	300mm	210mm	Não		
MAS0404021PER5	400mm	400mm	210mm	Não		
MAS0503021R5	500mm	300mm	210mm	Sim	470 x 250mm	192mm
MAS0302515PER5	300mm	250mm	155mm	Não		

Table 2/6

Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Placa de montagem incluída	Tamanho do painel	Profundidade máxima de montagem
MAS1008030PER5	1000mm	800mm	300mm	Não		
MAS0504015R5	500mm	400mm	155mm	Sim	470 x 350mm	137mm
MAS0504015PER5	500mm	400mm	155mm	Não		
MAS1008026R5	1000mm	800mm	260mm	Sim	970 x 750mm	242mm
MAS0302515R5	300mm	250mm	155mm	Sim	270 x 200mm	137mm
MAS1008026PER5	1000mm	800mm	260mm	Não		
MAS1008030R5	1000mm	800mm	300mm	Sim	970 x 750mm	282mm
MAS0504026R5	500mm	400mm	260mm	Sim	470 x 350mm	242mm
MAS0252515R5	250mm	250mm	155mm	Sim	220 x 200mm	137mm
MAS0504021PER5	500mm	400mm	210mm	Não		
MAS1006030R5	1000mm	600mm	300mm	Sim	970 x 550mm	282mm
MAS0302521PER5	300mm	250mm	210mm	Não		
MAS0503021PER5	500mm	300mm	210mm	Não		
MAS1008040PER5	1000mm	800mm	400mm	Não		
MAS1006030PER5	1000mm	600mm	300mm	Não		
MAS0406021R5	400mm	600mm	210mm	Sim	370 x 550mm	192mm
MAS0202015PER5	200mm	200mm	155mm	Não		
MAS0202015R5	200mm	200mm	155mm	Sim	170 x 150mm	137mm
MAS0504030R5	500mm	400mm	300mm	Sim	470 x 350mm	282mm
MAS1208030R5	1200mm	800mm	300mm	Sim	1170 x 750mm	282mm

Table 3/6

Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Placa de montagem incluída	Tamanho do painel	Profundidade máxima de montagem
MAS0403015PER5	400mm	300mm	155mm	Não		
MAS1208040PER5	1200mm	800mm	400mm	Não		
MAS0403021PER5	400mm	300mm	210mm	Não		
MAS0505030R5	500mm	500mm	300mm	Sim	470 x 450mm	282mm
MAS1208030PER5	1200mm	800mm	300mm	Não		
MAS0304021R5	300mm	400mm	210mm	Sim	270 x 330mm	192mm
MAS0303021R5	300mm	300mm	210mm	Sim	270 x 250mm	192mm
MAS0505030PER5	500mm	500mm	300mm	Não		
MAS0403021R5	400mm	300mm	210mm	Sim	370 x 250mm	192mm
MAS0304021PER5	300mm	400mm	210mm	Não		
MAS0505021PER5	500mm	500mm	210mm	Não		
MAS0505021R5	500mm	500mm	210mm	Sim	470 x 450mm	192mm
MAS0352515R5	350mm	250mm	155mm	Sim	320 x 200mm	137mm
MAS1208040R5	1200mm	800mm	400mm	Sim	1170 x 750mm	382mm
MAS0403015R5	400mm	300mm	155mm	Sim	370 x 250mm	137mm
MAS0352515PER5	350mm	250mm	155mm	Não		
MAS0504030PER5	500mm	400mm	300mm	Não		
MAS0252015PER5	250mm	200mm	155mm	Não		
MAS0806040PER5	800mm	600mm	400mm	Não		
MAS0605030R5	600mm	500mm	300mm	Sim	570 x 450mm	282mm

Table 4/6

Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Placa de montagem incluída	Tamanho do painel	Profundidade máxima de montagem
MAS0804030R5	800mm	400mm	300mm	Sim	770 x 350mm	282mm
MAS0605030PER5	600mm	500mm	300mm	Não		
MAS0806021R5	800mm	600mm	210mm	Sim	770 x 550mm	192mm
MAS0605026R5	600mm	500mm	260mm	Sim	570 x 450mm	242mm
MAS0806030R5	800mm	600mm	300mm	Sim	770 x 550mm	282mm
MAS0806026PER5	800mm	600mm	260mm	Não		
MAS0605026PER5	600mm	500mm	260mm	Não		
MAS0605021R5	600mm	500mm	210mm	Sim	570 x 450mm	192mm
MAS0806030PER5	800mm	600mm	300mm	Não		
MAS0606040R5	600mm	600mm	400mm	Sim	570 x 550mm	382mm

Número de catálogo	Altura(H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Placa de montagem incluída	Tamanho do painel	Profundidade máxima de montagem
MAS0808030PER5	800mm	800mm	300mm	Não		
MAS0705021PER5	700mm	500mm	210mm	Não		
MAS0705021R5	700mm	500mm	210mm	Sim	670 x 450mm	192mm
MAS0808030R5	800mm	800mm	300mm	Sim	770 x 750mm	282mm
MAS0608030R5	600mm	800mm	300mm	Sim	570 x 750mm	282mm
MAS0705026PER5	700mm	500mm	260mm	Não		
MAS0806026R5	800mm	600mm	260mm	Sim	770 x 550mm	242mm
MAS0808040PER5	800mm	800mm	400mm	Não		
MAS0608030PER5	600mm	800mm	300mm	Não		
MAS0808021R5	800mm	800mm	210mm	Sim	770 x 750mm	192mm

Table 5/6


Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Placa de montagem incluída	Tamanho do painel	Profundidade máxima de montagem
MAS0606021PER5	600mm	600mm	210mm	Não		
MAS0606040PER5	600mm	600mm	400mm	Não		
MAS0705026R5	700mm	500mm	260mm	Sim	670 x 450mm	242mm
MAS0804030PER5	800mm	400mm	300mm	Não		
MAS0606030R5	600mm	600mm	300mm	Sim	570 x 550mm	282mm
MAS0808040R5	800mm	800mm	400mm	Sim	770 x 750mm	382mm
MAS0808021PER5	800mm	800mm	210mm	Não		
MAS0606030PER5	600mm	600mm	300mm	Não		
MAS0606021R5	600mm	600mm	210mm	Sim	570 x 550mm	192mm
MAS0806040R5	800mm	600mm	400mm	Sim	770 x 550mm	382mm
MAS0806021PER5	800mm	600mm	210mm	Não		
MAS0604015PER5	600mm	400mm	155mm	Não		
MAS0605015PER5	600mm	500mm	155mm	Não		
MAS0605015R5	600mm	500mm	155mm	Sim	570 x 450mm	137mm
MAS0605021PER5	600mm	500mm	210mm	Não		
MAS0604015R5	600mm	400mm	155mm	Sim	570 x 350mm	137mm
MAS0604021PER5	600mm	400mm	210mm	Não		
MAS0604021R5	600mm	400mm	210mm	Sim	570 x 350mm	192mm
MAS0604030R5	600mm	400mm	300mm	Sim	570 x 350mm	282mm
MAS0604026PER5	600mm	400mm	260mm	Não		

Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Placa de montagem incluída	Tamanho do painel	Profundidade máxima de montagem
MAS0604030PER5	600mm	400mm	300mm	Não		
MAS0604026R5	600mm	400mm	260mm	Sim	570 x 350mm	242mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

* Os armários com altura de 1000 mm ou superiores têm uma fechadura de varão com três pontos de fixação.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE