


Versão armário compacto aço inoxidável porta única, EKSS



A gama de armários compactos de instalação no solo e de porta única em aço inoxidável, EKSS, com um grau de proteção IP 66 está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em diversos tamanhos diferentes. O risco de falha de componentes e, consequentemente, o tempo de inatividade desnecessário são eliminados, uma vez que a água e a poeira são impedidas de entrar no armário. Esta gama de armários adequa-se à maioria dos ambientes, consoante o grau.

NORMAS DA INDÚSTRIA

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

IEC 61439

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço inoxidável AISI 304 / AISI 316L. Corpo e painel traseiro removível: 1.5 mm. Porta: 2 mm. placas de fundos: 1.5 mm. Placa de montagem: aço galvanizado 3 mm.

Estrutura: Corpo do armário de uma só peça. Perfis de profundidade integrados com furos padrão permitindo que a placa de montagem seja ajustável em profundidade.

Porta: Montada sobre a estrutura com dobradiças que permitem a abertura à esquerda ou à direita. Inclui o reforço da porta com furos de 25 mm.

Painel posterior: Fixação através parafusos TORX M6.

Fechadura: Fechadura de varas com 4 pontos de fixação na porta principal e fecho em 2 pontos na porta "escrava". Fechadura DIN de 3 mm standard. Insertos, cilindros, manipuladores de elevação e manipulador em T standard estão disponíveis como acessórios.

Placas inferiores: Placa de fundo com junta de poliuretano expandido para garantir maior estanqueidade.

Platinas montagem: Duplamente dobrado. Ajustável em profundidade em passos de 25 mm. A placa de montagem, a placa de montagem é fornecida fixada no exterior da embalagem do armário.

Terras: Todos os painéis têm uma ligação à terra através dos seus acessórios. A ligação à terra à estrutura pode ser feita através do uso do ECF.

Acabamento: Aço inoxidável polido a 400.

Proteção: Correspondente a IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Fornecimento: Armário com porta montada, painel posterior, painel superior, tampas inferiores, platina de montagem e reforço interior de porta. O fornecimento também inclui pernos de ligação à terra. Fornecido sobre uma paleta de largura idêntica à do armário. Todo o material de embalagem é reciclável.

Bottom plates: One piece bottom plate, with injected polyurethane gasket to ensure maximum sealing

Mounting plate: Double folded and slides into position; adjustable in depth by steps of 25 mm with the MPD02 accessory; mounting plate is supplied, attached on the outside of the enclosure packaging

Earthing: Door is equipped with separate welded earthing studs and earthing to the frame can be accomplished by using the ECF

Delivery: One piece body with fitted door, bottom plate and mounting plate, including door earthing studs; delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure; mounting plate is attached to the outside of the enclosure packaging; all the packing material is recyclable


Body Thickness: 1.5mm

Espessura da porta: 2mm

Acabamento: Polido

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Material	Tamanho do painel	Peso
EKSS18064	1800mm	600mm	400mm	Stainless Steel 304	1694 x 494mm	97kg
EKSS16064-316	1600mm	600mm	400mm	Aço Inoxidável 316L	1494 x 494mm	84kg
EKSS18104	1800mm	1000mm	400mm	Stainless Steel 304	1694 x 894mm	138kg
EKSS16084	1600mm	800mm	400mm	Stainless Steel 304	1494 x 694mm	102kg
EKSS18104-316	1800mm	1000mm	400mm	Aço Inoxidável 316L	1694 x 894mm	138kg
EKSS16064	1600mm	600mm	400mm	Stainless Steel 304	1494 x 494mm	84kg
EKSS18084-316	1800mm	800mm	400mm	Aço Inoxidável 316L	1694 x 694mm	117kg
EKSS16084-316	1600mm	800mm	400mm	Aço Inoxidável 316L	1494 x 694mm	102kg
EKSS20084	2000mm	800mm	400mm	Stainless Steel 304	1894 x 694mm	127kg
EKSS18084	1800mm	800mm	400mm	Stainless Steel 304	1694 x 694mm	117kg
EKSS16104	1600mm	1000mm	400mm	Stainless Steel 304	1494 x 894mm	123kg
EKSS14084-316	1400mm	800mm	400mm	Aço Inoxidável 316L	1294 x 694mm	89kg
EKSS20084-316	2000mm	800mm	400mm	Aço Inoxidável 316L	1894 x 694mm	127kg
EKSS20104	2000mm	1000mm	400mm	Stainless Steel 304	1894 x 894mm	152kg
EKSS18064-316	1800mm	600mm	400mm	Aço Inoxidável 316L	1694 x 494mm	97kg
EKSS20104-316	2000mm	1000mm	400mm	Aço Inoxidável 316L	1894 x 894mm	152kg
EKSS16104-316	1600mm	1000mm	400mm	Aço Inoxidável 316L	1494 x 894mm	123kg
EKSS14084	1400mm	800mm	400mm	Stainless Steel 304	1294 x 694mm	89kg



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE