

Caixa de aço para bornes, STB



A gama de caixas de terminais em aço macio, STB, com um grau de proteção IP 66 está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em diferentes tamanhos. A gama STB adequa-se a ambientes interiores exigentes. A água e a poeira são impedidas de entrar na caixa de terminais, eliminando assim o risco de falha de componentes e, consequentemente, o tempo de inatividade desnecessário.

NORMAS DA INDÚSTRIA

UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

CARACTERÍSTICAS

Material: Chapa de aço de 1,2 mm.

Estrutura: Dobrado e costura soldada. Quatro furos de 8,5 mm de diâmetro para fixação na parede. Quatro roscas M6x13 para baixo profiles / montagem fixação de placas.

Junta: A estanqueidade é garantida através de uma junta do poliuretado expandido.

Terras: Pontos de ligação à terra M8x18 na base e na tampa, com a respectiva marcação.

Protecção: IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 08.

Acabamento: Pintada em cor RAL 7035, com acabamento texturado.

Fornecimento: Estrutura da caixa, tampa, parafusos de aço inoxidável para a tampa e parafusos para a respectiva montagem.

Body Thickness:	1.2mm
Espessura da porta:	1.2mm
Cor:	Light Gray
Material:	Aço Macio
Acabamento:	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Código de cor:	RAL 7035

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2


Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Peso
STB151508	150mm	150mm	80mm	1.2kg
STB205012	200mm	500mm	120mm	4.3kg
STB406012	400mm	600mm	120mm	8.2kg
STB203008	200mm	300mm	80mm	2.4kg
STB305012	300mm	500mm	120mm	5.7kg
STB303008	300mm	300mm	80mm	3.3kg
STB151512	150mm	150mm	120mm	1.4kg
STB153008	150mm	300mm	80mm	2kg
STB206012	200mm	600mm	120mm	5kg
STB303012	300mm	300mm	120mm	3.7kg
STB202012	200mm	200mm	120mm	2.1kg
STB204008	200mm	400mm	80mm	3kg
STB203012	200mm	300mm	120mm	2.9kg
STB404012	400mm	400mm	120mm	6.1kg
STB202008	200mm	200mm	80mm	1.8kg
STB306012	300mm	600mm	120mm	6.7kg
STB208012	200mm	800mm	120mm	6.6kg
STB408012	400mm	800mm	120mm	10.5kg
STB304012	300mm	400mm	120mm	4.7kg
STB204012	200mm	400mm	120mm	3.5kg

Table 2/2

Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Peso
STB153012	150mm	300mm	120mm	2.3kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Panel sold separately.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE