

Caixa de aço inoxidável para bornes, SSTB



A gama de caixas de terminais em aço inoxidável, SSTB, com um grau de proteção IP 66 está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em diferentes tamanhos. A gama SSTB adequa-se a ambientes interiores e exteriores graças à sua total resistência à corrosão. A água e a poeira são impedidas de entrar na caixa de terminais, eliminando assim o risco de falha de componentes e, consequentemente, o tempo de inatividade desnecessário.

NORMAS DA INDÚSTRIA

UL 508A Listed; Type 4X, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4X 12, 13; File No. E92044

NEMA/EMAC Type 4X, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço inoxidável polido AISI 304L / AISI 316L (sob consulta). Corpo: de 1 mm. Tampa: 1,5 mm.

Estrutura: Dobrado e com junções soldadas. Quatro pernos M6x13 para fixação do perfil inferior/da placa de montagem. Para facilitar a instalação, cada canto traseiro do armário é marcado a laser para indicar precisamente onde perfurar os orifícios e fixar os suportes de montagem na parede AWS.

Junta: A estanquidade é assegurada por uma junta de poliuretano injetado ou uma junta de silicone injetado.

Terras: Roscas M8x18 mm para ligação à terra no corpo e tampa, porcas M8, anilhas de ligação à terra e etiquetas de ligação à terra.

Protecção: IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 08.

Acabamento: Aço inoxidável polido a 400.

Fornecimento: Estrutura da caixa, tampa, parafusos de aço inoxidável para a tampa e parafusos para a respectiva montagem.

Body Thickness:	1mm
Espessura da porta:	1.5mm
Acabamento:	Polido

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/3

Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Gasket Type	Material	Peso
SSTB305012-316	300mm	500mm	120mm	Silicone	Stainless Steel 316	5.1kg
SSTB204012-316	200mm	400mm	120mm	Silicone	Stainless Steel 316	3.15kg
SSTB205012	200mm	500mm	120mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	4.1kg
SSTB202008-316	200mm	200mm	80mm	Silicone	Stainless Steel 316	1.65kg
SSTB404012	400mm	400mm	120mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	5.8kg
SSTB205012-316	200mm	500mm	120mm	Silicone	Stainless Steel 316	3.9kg
SSTB306012-316	300mm	600mm	120mm	Silicone	Stainless Steel 316	6.1kg
SSTB151512	150mm	150mm	120mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	1.3kg
SSTB206012	200mm	600mm	120mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	4.8kg
SSTB202008	200mm	200mm	80mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	1.7kg
SSTB206012-316	200mm	600mm	120mm	Silicone	Stainless Steel 316	4.55kg
SSTB306012	300mm	600mm	120mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	6.4kg
SSTB208012	200mm	800mm	120mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	6.2kg
SSTB153012-316	150mm	300mm	120mm	Silicone	Stainless Steel 316	2.15kg
SSTB203008-316	200mm	300mm	80mm	Silicone	Stainless Steel 316	2.25kg
SSTB151512-316	150mm	150mm	120mm	Silicone	Stainless Steel 316	1.3kg
SSTB208012-316	200mm	800mm	120mm	Silicone	Stainless Steel 316	5.9kg
SSTB303008	300mm	300mm	80mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	3.2kg
SSTB153012	150mm	300mm	120mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	2.2kg
SSTB305012	300mm	500mm	120mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	5.4kg

Table 2/3


Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Gasket Type	Material	Peso
SSTB303008-316	300mm	300mm	80mm	Silicone	Stainless Steel 316	3.05kg
SSTB303012	300mm	300mm	120mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	3.6kg
SSTB304012-316	300mm	400mm	120mm	Silicone	Stainless Steel 316	4.3kg
SSTB153008	150mm	300mm	80mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	1.9kg
SSTB153008-316	150mm	300mm	80mm	Silicone	Stainless Steel 316	1.8kg
SSTB303012-316	300mm	300mm	120mm	Silicone	Stainless Steel 316	3.45kg
SSTB304012	300mm	400mm	120mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	4.5kg
SSTB203012	200mm	300mm	120mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	2.7kg
SSTB203012-316	200mm	300mm	120mm	Silicone	Stainless Steel 316	2.55kg
SSTB151508	150mm	150mm	80mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	1.1kg
SSTB406012-316	400mm	600mm	120mm	Silicone	Stainless Steel 316	7.55kg
SSTB204008	200mm	400mm	80mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	2.9kg
SSTB202012-316	200mm	200mm	120mm	Silicone	Stainless Steel 316	1.9kg

Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Gasket Type	Material	Peso
SSTB408012	400mm	800mm	120mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	10.3kg
SSTB203008	200mm	300mm	80mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	2.3kg
SSTB204008-316	200mm	400mm	80mm	Silicone	Stainless Steel 316	2.8kg
SSTB406012	400mm	600mm	120mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	8.1kg
SSTB204012	200mm	400mm	120mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	3.3kg
SSTB202012	200mm	200mm	120mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	2kg
SSTB151508-316	150mm	150mm	80mm	Silicone	Stainless Steel 316	1.1kg

Table 3/3

Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Gasket Type	Material	Peso
SSTB404012-316	400mm	400mm	120mm	Silicone	Stainless Steel 316	5.4kg
SSTB408012-316	400mm	800mm	120mm	Silicone	Stainless Steel 316	9.7kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE