

Painel superior e inferior | Armários de instalação no solo, DPC

Tanto a estética como a classificação IP são mantidas quando é instalado um conjunto completo de portas e painéis.



CARACTERÍSTICAS

Descrição: É preciso para tapar o espaço superior e inferior do armário. Usado em combinação com as portas/painéis, parciais DP/DPP e divisores CDH/CDHK.

Material: Chapa de aço de 1,75 mm.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.

Protecção: Cumpre com IP 44. Para IP 21 se for entregue sem junta.

Requisitos de montagem: O painel DPC ocupa 200 mm da altura do armário. Para um armário com uma altura de 2000 mm em que se utilize DPC, fica 1800 mm de espaço disponível para a colocação de portas/painéis parciais.

Quantidade por embalagem: 2 Paineis com material de montagem.

Material:	Aço Macio
Acabamento:	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Cor:	Light Gray
Código de cor:	RAL 7035
Espessura:	1.75mm

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Família de produtos	Material do gabinete
DPC0714R5	104mm	400mm	17mm	Free-Standing	Aço Macio

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Família de produtos	Material do gabinete
DPC0716R5	104mm	600mm	17mm	Free-Standing	Aço Macio
DPC0718R5	104mm	800mm	17mm	Free-Standing	Aço Macio

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

