

Tampas ventiladas frontal/posterior para rodapé | Armários de instalação no solo, PV

A base dianteira e traseira permite a cablagem sem restrições, de acordo com a norma VDE 0113. A instalação de cabos é facilitada, uma vez que a base cria espaço adicional por baixo do armário. As grelhas de ventilação permitem a ventilação natural desta área por baixo do armário.

CARACTERISTICAS


Descrição: Tampas ventiladas frontal e posterior para rodapé. Recomenda-se ser usada em combinação com a tampa inferior ventilada CVB. Permite a cablagem sem nenhuma restrição e segundo a norma VDE 0113. O rodapé é formado por 4 esquadrias com tampas frontais desmontáveis. As tampas laterais PS são encomendadas separadamente. Só disponível com 100 mm de altura.

Material: Esquinas em aço zincado de 2 mm, painéis em chapa de aço de 1,5 mm.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7022, com acabamento texturado.

Quantidade por embalagem: 1 conjunto de 4 peças de esquina incluído com coberturas. 1 painel frontal e 1 posterior com material de montagem, PS para os painéis laterais e PCP para os perfis transversais.

Requisitos de montagem: Adicione os painéis laterais PS para uma base completa. Na combinação de armários, recomenda-se a adição de painéis transversais PCP para suporte da conduta do cabo e rigidez adicional. Utilize as placas inferiores ventiladas CVB para obter uma melhor ventilação do armário.



Espessura:	1.5mm
Material:	Aço Macio
Acabamento:	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Código de cor:	RAL 7022
Cor:	Umbra Gray

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Família de produtos	Material do gabinete
PV1040	100mm	400mm	62mm	Free-Standing	Aço Macio
PV1120	100mm	1200mm	62mm	Free-Standing	Aço Macio
PV1100	100mm	1000mm	62mm	Free-Standing	Aço Macio
PV1080	100mm	800mm	62mm	Free-Standing	Aço Macio
PV1060	100mm	600mm	62mm	Free-Standing	Aço Macio

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE