

# Tampas ventiladas frontal/posterior para rodapé | Armários de instalação no solo, PV

A base dianteira e traseira permite a cablagem sem restrições, de acordo com a norma VDE 0113. A instalação de cabos é facilitada, uma vez que a base cria espaço adicional por baixo do armário. As grelhas de ventilação permitem a ventilação natural desta área por baixo do armário.

## CARACTERISTICAS


Descrição: Tampas ventiladas frontal e posterior para rodapé. Recomenda-se ser usada em combinação com a tampa inferior ventilada CVB. Permite a cablagem sem nenhuma restrição e segundo a norma VDE 0113. O rodapé é formado por 4 esquadrias com tampas frontais desmontáveis. As tampas laterais PS são encomendadas separadamente. Só disponível com 100 mm de altura.

Material: Esquinas em aço zincado de 2 mm, painéis em chapa de aço de 1,5 mm.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7022, com acabamento texturado.

Quantidade por embalagem: 1 conjunto de 4 peças de esquina incluído com coberturas. 1 painel frontal e 1 posterior com material de montagem, PS para os painéis laterais e PCP para os perfis transversais.

Requisitos de montagem: Adicione os painéis laterais PS para uma base completa. Na combinação de armários, recomenda-se a adição de painéis transversais PCP para suporte da conduta do cabo e rigidez adicional. Utilize as placas inferiores ventiladas CVB para obter uma melhor ventilação do armário.



|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Material:</b>      | Aço Macio                                       |
| <b>Acabamento:</b>    | Pintura electrostática com Acabamento Texturado |
| <b>Cor:</b>           | Umbra Gray                                      |
| <b>Código de cor:</b> | RAL 7022                                        |
| <b>Espessura:</b>     | 1.5mm                                           |

## ESPECIFICAÇÕES

| Número de catálogo | Altura | Largura | Profundidade | Família de produtos | Material do gabinete |
|--------------------|--------|---------|--------------|---------------------|----------------------|
| PV1080             | 100mm  | 800mm   | 62mm         | Free-Standing       | Aço Macio            |
| PV1100             | 100mm  | 1000mm  | 62mm         | Free-Standing       | Aço Macio            |
| PV1120             | 100mm  | 1200mm  | 62mm         | Free-Standing       | Aço Macio            |
| PV1040             | 100mm  | 400mm   | 62mm         | Free-Standing       | Aço Macio            |
| PV1060             | 100mm  | 600mm   | 62mm         | Free-Standing       | Aço Macio            |

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

