

Portas de vidro, ADC



Os componentes elétricos podem ser visualizados com a porta fechada, evitando o acesso não autorizado e mantendo a proteção contra infiltrações.

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Substitui a porta standard, proporcionando uma ampla visão do equipamento instalado no armário. Permite todas as opções de fechaduras. os canhoes são comuns com todas as fechaduras standard da nVent HOFFMAN.

Material: Aço macio de 1.2 mm / 1.5 mm para armários com uma altura ou largura de 500 mm ou superior / 2 mm para armários com uma altura ou largura de 800 mm ou superior. Vidro transparente de segurança de 4 mm.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado.

Protecção: Cumpre com IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.

Quantidade por embalagem: 1 unidade.

* Bloqueio em 3 pontos. Não é adequado para o AFS.

Cor:	Light Gray
Material:	Aço Macio
Acabamento:	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Código de cor:	RAL 7035

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Espessura	Quantidade de trincos	Window Size
ADC06050R5	600mm	500mm	15mm	1.5mm	2	459 x 343mm
ADC10080R5	1000mm	800mm	15mm	2mm	1	859 x 627mm
ADC04040R5	400mm	400mm	15mm	1.2mm	1	259 x 243mm

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Espessura	Quantidade de trincos	Window Size
ADC04030R5	400mm	300mm	15mm	1.2mm	1	259 x 143mm
ADC10060R5	1000mm	600mm	15mm	2mm	1	859 x 427mm
ADC05030R5	500mm	300mm	15mm	1.5mm	1	359 x 143mm
ADC12060R5	1200mm	600mm	15mm	2mm	1	1059 x 427mm
ADC08060R5	800mm	600mm	15mm	2mm	2	659 x 443mm
ADC05040R5	500mm	400mm	15mm	1.5mm	1	359 x 243mm
ADC03030R5	300mm	300mm	15mm	1.2mm	1	159 x 143mm
ADC07050R5	700mm	500mm	15mm	1.5mm	2	559 x 343mm
ADC12080R5	1200mm	800mm	15mm	2mm	1	1059 x 627mm
ADC06040R5	600mm	400mm	15mm	1.5mm	2	459 x 243mm
ADC03025R5	300mm	250mm	15mm	1.2mm	1	159 x 93mm
ADC06060R5	600mm	600mm	15mm	1.5mm	2	459 x 443mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

* Bloqueio em 3 pontos. Não é adequado para o AFS.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE