

Portas de vidro, ADC



Os componentes elétricos podem ser visualizados com a porta fechada, evitando o acesso não autorizado e mantendo a proteção contra infiltrações.

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Substitui a porta standard, proporcionando uma ampla visão do equipamento instalado no armário. Permite todas as opções de fechaduras. Os canhões são comuns com todas as fechaduras standard da nVent HOFFMAN.

Material: Aço macio de 1.2 mm / 1.5 mm para armários com uma altura ou largura de 500 mm ou superior / 2 mm para armários com uma altura ou largura de 800 mm ou superior. Vidro transparente de segurança de 4 mm.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado.

Protecção: Cumpre com IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.

Quantidade por embalagem: 1 unidade.

* Bloqueio em 3 pontos. Não é adequado para o AFS.

Material:	Aço Macio
Acabamento:	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Cor:	Light Gray
Código de cor:	RAL 7035

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Espessura	Quantidade de trincos	Window Size
ADC03025R5	300mm	250mm	15mm	1.2mm	1	159 x 93mm
ADC03030R5	300mm	300mm	15mm	1.2mm	1	159 x 143mm
ADC04030R5	400mm	300mm	15mm	1.2mm	1	259 x 143mm

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Espessura	Quantidade de trincos	Window Size
ADC04040R5	400mm	400mm	15mm	1.2mm	1	259 x 243mm
ADC05030R5	500mm	300mm	15mm	1.5mm	1	359 x 143mm
ADC05040R5	500mm	400mm	15mm	1.5mm	1	359 x 243mm
ADC06040R5	600mm	400mm	15mm	1.5mm	2	459 x 243mm
ADC06050R5	600mm	500mm	15mm	1.5mm	2	459 x 343mm
ADC06060R5	600mm	600mm	15mm	1.5mm	2	459 x 443mm
ADC07050R5	700mm	500mm	15mm	1.5mm	2	559 x 343mm
ADC08060R5	800mm	600mm	15mm	2mm	2	659 x 443mm
ADC10060R5	1000mm	600mm	15mm	2mm	1	859 x 427mm
ADC10080R5	1000mm	800mm	15mm	2mm	1	859 x 627mm
ADC12060R5	1200mm	600mm	15mm	2mm	1	1059 x 427mm
ADC12080R5	1200mm	800mm	15mm	2mm	1	1059 x 627mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

* Bloqueio em 3 pontos. Não é adequado para o AFS.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.