

Porta Transparente | Armários de montagem na parede, ADT



Os componentes elétricos podem ser visualizados com a porta fechada, evitando o acesso não autorizado e mantendo a proteção contra infiltrações.

CARACTERISTICAS

Descrição: Para substituir a porta standard, fornece uma visão clara dos componentes instalados no interior do armário. Os canhões são intercambiáveis com todas os canhões standard da nVent HOFFMAN.

Material: Aço macio de 1,2 mm / 1,5 mm para armários com uma altura ou largura de 500 mm ou superior / 2 mm para armários com uma altura ou largura de 800 mm ou superior. Vidro acrílico transparente de 3 mm.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado.

Protecção: Cumpre com IP 55.

Quantidade por embalagem: 1 unidade.

* Fechadura de varões de 3 pontos de fixação. Não adequado para armários AFS.

Material:	Aço Macio
Acabamento:	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Cor:	Light Gray
Código de cor:	RAL 7035

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Espessura	Quantidade de trincos	Window Size
ADT03025R5	295mm	245mm	15mm	1.2mm	1	159 x 93mm

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Espessura	Quantidade de trincos	Window Size
ADT03030R5	295mm	294mm	15mm	1.2mm	1	159 x 143mm
ADT04030R5	395mm	294mm	15mm	1.2mm	1	259 x 143mm
ADT04040R5	395mm	394mm	15mm	1.2mm	1	259 x 143mm
ADT05030R5	495mm	294mm	15mm	1.5mm	1	359 x 143mm
ADT05040R5	495mm	394mm	15mm	1.5mm	1	359 x 243mm
ADT06040R5	595mm	394mm	15mm	1.5mm	2	459 x 243mm
ADT06050R5	595mm	495mm	15mm	1.5mm	2	459 x 343mm
ADT06060R5	595mm	595mm	15mm	1.5mm	2	459 x 443mm
ADT07050R5	695mm	495mm	15mm	1.5mm	2	559 x 343mm
ADT08060R5	795mm	595mm	15mm	2mm	2	659 x 443mm
ADT10060R5	995mm	595mm	15mm	2mm	1	859 x 427mm
ADT10080R5	995mm	795mm	15mm	2mm	1	859 x 627mm
ADT12060R5	1195mm	595mm	15mm	2mm	1	1059 x 427mm
ADT12080R5	1195mm	795mm	15mm	2mm	1	1059 x 627mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

* Fechadura de varões de 3 pontos de fixação. Não adequado para armários AFS.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.