

CPP Tapered Plastic Screw-In Plug for A12, A22 and A32K



CARACTERÍSTICAS

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Color coded for the appropriate coupler size

Material: High Density Polyethylene (HDPE)

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2


Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Diâmetro (Ø)	Altura (H)
EL16CPPB100	153090	16 mm	#5	15M	22 mm	13 mm
EL14CPPB100	153080	14 mm			22 mm	13 mm
EL10CPPB100	153060	10 mm	#3		17 mm	13 mm
EL18CPPB100	153100	18 mm			27 mm	13 mm
EL12CPPB100	153070	12 mm	#4	10M	17 mm	13 mm
EL20CPPB100	153110	20 mm	#6	20M	27 mm	13 mm
EL25CPPB100	153130	25 mm	#8	25M	33 mm	16 mm
EL36CPPB50	153180	36 mm	#11	35M	46 mm	16 mm
EL32CPPB100	153160	32 mm	#10		42 mm	16 mm
EL30CPPB100	153150	30 mm			37 mm	16 mm
EL40CPPB50	153200	40 mm			52 mm	16 mm

Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Diâmetro (Ø)	Altura (H)
EL28CPPB100	153140	28 mm	#9	30M	37 mm	16 mm
EL22CPPB100	153120	22 mm	#7		33 mm	16 mm
EL50CPPB40	153220	50 mm			64 mm	16 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Cor	Quantidade por embalagem
EL16CPPB100	153090	Black	100
EL14CPPB100	153080	Green	100
EL10CPPB100	153060	Yellow	100
EL18CPPB100	153100	Branco	100
EL12CPPB100	153070	Vermelho	100
EL20CPPB100	153110	Yellow	100
EL25CPPB100	153130	Vermelho	100
EL36CPPB50	153180	Blue	50
EL32CPPB100	153160	Yellow	100
EL30CPPB100	153150	Branco	100
EL40CPPB50	153200	Green	50
EL28CPPB100	153140	Black	100
EL22CPPB100	153120	Blue	100
EL50CPPB40	153220	Black	40

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE