

CPPS Tapered Plastic Screw-In Plug with Steel Cap for A12



CARACTERÍSTICAS

Designed for use with the A12 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Steel cap provides added protection from damage

Color coded for the appropriate coupler size

Material: High Density Polyethylene (HDPE);Aço

ESPECIFICAÇÕES


Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Diâmetro (Ø)	Altura (H)
EL14CPPS	153620	14 mm			22 mm	15 mm
EL12CPPS	153610	12 mm	#4	10M	17 mm	15 mm
EL18CPPS	153640	18 mm			27 mm	15 mm
EL10CPPS	153600	10 mm	#3		17 mm	15 mm
EL16CPPS	153630	16 mm	#5	15M	22 mm	15 mm
EL20CPPS	153650	20 mm	#6	20M	27 mm	15 mm
EL30CPPS	153690	30 mm			37 mm	18 mm
EL50TCPPS	154970	50 mm			64 mm	18 mm
EL28CPPS	153680	28 mm	#9	30M	37 mm	18 mm
EL25CPPS	153670	25 mm	#8	25M	33 mm	18 mm
EL40CPPS	153710	40 mm			52 mm	18 mm

Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Diâmetro (Ø)	Altura (H)
EL22CPPS	153660	22 mm	#7		33 mm	18 mm
EL32CPPS	153700	32 mm	#10		42 mm	18 mm

Table 2/2			
Número de catálogo	Número do artigo	Cor	Quantidade por embalagem
EL14CPPS	153620	Green	100
EL12CPPS	153610	Vermelho	100
EL18CPPS	153640	Branco	100
EL10CPPS	153600	Yellow	100
EL16CPPS	153630	Black	100
EL20CPPS	153650	Yellow	100
EL30CPPS	153690	Branco	100
EL50TCPPS	154970	Black	40
EL28CPPS	153680	Black	100
EL25CPPS	153670	Vermelho	100
EL40CPPS	153710	Green	50
EL22CPPS	153660	Blue	100
EL32CPPS	153700	Yellow	100

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE