

# HFF Steel Nailing Plate



The HFF nailing plate is sold separately from the A12 couplers. The plates easily attach to the couplers by orienting the hexagon opening in the plate to the coupler and then rotating the plate 15 degrees.

Used in segmental pour and closure pour applications. Permanent form saving plates allow easy attachment to form work, eliminating costly damage to the forms.

## CARACTERÍSTICAS

Designed for use with the A12 coupler families

Positively locks onto the hexagon-shaped coupler

Easy to install

No special tools required

**Material:** Spring Steel

## ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número do artigo | Tamanho da viga de reforço, metric | Tamanho da viga de reforço, EUA | Tamanho da viga de reforço, Canadá | Length (L) | Largura hexagonal (W) |
|--------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------|
| EL1820HFF          | 152860           | 18 mm, 20 mm                       | #6                              | 20M                                | 50mm       | 27 mm                 |
| EL2225HFF          | 154420           | 22 mm, 25 mm                       | #7, #8                          | 25M                                | 70mm       | 36 mm                 |
| EL1012HFF          | 152840           | 10 mm, 12 mm                       | #3, #4                          | 10M                                | 50mm       | 17 mm                 |
| EL1416HFF          | 152850           | 14 mm, 16 mm                       | #5                              | 15M                                | 50mm       | 22 mm                 |

Table 2/2


| Número de catálogo | Número do artigo | Altura (H) | Quantidade por embalagem |
|--------------------|------------------|------------|--------------------------|
| EL1820HFF          | 152860           | 5 mm       | 100                      |
| EL2225HFF          | 154420           | 5 mm       | 75                       |
| EL1012HFF          | 152840           | 5 mm       | 100                      |
| EL1416HFF          | 152850           | 5 mm       | 100                      |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Can also be used on A2N couplers.

Always wear gloves when installing plates to couplers.

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência  
técnica

### Europa

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

### APAC

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE