

nVent LENTON Interlok Position Transition Grout-Fill Coupler



CARACTERÍSTICAS

Designed to splice different diameter bars

Positional feature allows the threaded coupler end to telescope out to close a gap between forms and to allow alignment of the grout tubes

Over-sized cavity allows for greater field tolerance

Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment

Requires less grout than most competitive systems

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/3

Número de catálogo	Materia l	Acabame nto	Embalage m	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Diâmetro 1 (Ø1)
LK1110STHD	Cast Iron	Plain	Standard	36 mm, 32 mm	#11, #10	80 mm

Table 2/3

Número de catálogo	Diâmetro 2 (Ø2)	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Comprimento 3 (L3)	Bar Depth (BD)	Coupler Body (CB)
LK1110STHD	62 mm	384 mm	410 mm	251mm	40mm	305mm

Table 3/3

Número de catálogo	Peso unitário	Quantidade por embalagem
LK1110STHD	4.59 kg	4

**Designed to
Meet:**


AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE