


Collar Screw, Cross Recess/Slotted



Integrated load spreading, replaces separate washer.
Improved joint consistency (less variation from washer misalignment) Better vibration resistance, especially with serrated collars

CARACTERISTICAS

For assembly of partial width front panels and plug-in units

For EuropacPRO and RatiopacPRO

Cross Recess / Slotted combines advantages of both imprints: it offers a high level of torque to achieve quick and easy installation and enhances rotational leverage. It is convenient to use while offering universal tool compatibility.

Product Type: Screw

Tipo: Screw



ESPECIFICAÇÕES

Table 1/3

Número de catálogo	Diamete r	Length	Material	Acabamento	Quantidade por embalagem	Tamanho da rosca
21101-101		12.3m m	Aço	Nickel Plated	100	M2.5
21101-906		12.3m m	Aço inoxidável		100	M2.5
21101-102		12.3m m	Aço	Zinc Plated, Black	100	M2.5
21101-323		11mm			100	M2.5
21102-026	2.5mm	12.3m m	Aço	Nickel Plated	100	M2.5

Table 2/3

Número de catálogo	Profundidad e	Altura	Largur a	Works With	Comprimento da rosca	Thread Type
21101-101	14.3mm	5mm	5mm	Front Panels	12.3mm	Metric
21101-906				Front Panels	12.3mm	
21101-102	14.3mm	5mm	5mm	Front Panels	12.3mm	Metric

Número de catálogo	Profundidade	Altura	Largura	Works With	Comprimento da rosca	Thread Type
21101-323				Front Panels		
21102-026				Frame Type Plug-In Unit, Cassettes	3mm	

Table 3/3		
Número de catálogo	Torque	Certifications
21101-101	0.3N·m	RoHS
21101-906	0.3N·m	RoHS
21101-102	0.3N·m	RoHS
21101-323	0.3N·m	
21102-026	0.3N·m	

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

