

# DC Fan

Axial fan, 119 mm, with DC input. Replacement part for 1 U fan trays.

## CARACTERISTICAS

Axial 119 mm DC fan, with plug for connection cable



## ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

| Número de catálogo | Works With    | Largura | Length | Altura | Tensão DC | Fluxo de ar |
|--------------------|---------------|---------|--------|--------|-----------|-------------|
| 60713-600          | 19" Fan Trays | 119mm   | 119mm  | 32mm   | 12V       | 140m³/h     |
| 20713-242          | 19" Fan Trays | 119mm   | 119mm  | 38mm   | 48V       | 184m³/h     |
| 20713-241          | 19" Fan Trays | 119mm   | 119mm  | 38mm   | 12V       | 184m³/h     |
| 20713-240          | 19" Fan Trays | 119mm   | 119mm  | 38mm   | 24V       | 184m³/h     |
| 20713-172          | 19" Fan Trays | 119mm   | 119mm  | 25.5mm | 24V       | 171m³/h     |

Table 2/2

| Número de catálogo | Noise Level | Power | Max Static Pressure | Temperatura ambiente | Quantidade por embalagem |
|--------------------|-------------|-------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| 60713-600          | 39dB(A)     | 8W    | 46Pa                | 70°C                 | 1                        |
| 20713-242          | 42dB(A)     | 8W    | 68Pa                | 70°C                 | 1                        |
| 20713-241          | 42dB(A)     | 8W    | 68Pa                | 70°C                 | 1                        |
| 20713-240          | 42dB(A)     | 8W    | 68Pa                | 70°C                 | 1                        |
| 20713-172          | 50.5dB(A)   | 7W    | 50.5Pa              | 70°C                 | 1                        |

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order connection cable and protective grille separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE