

EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Retrofit Shielding



Rear horizontal rail for backplane mounting with insulation strip

CARACTERÍSTICAS

Horizontal rail type "Heavy"

Shock and Vibration resistance up to 5 g

IP 20, in accordance with IEC 60529

Shock and vibration tested to the German "Bahn" standards BN 411002, BN 411003

Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Installed load up to 15 kg

Version without front handles

Supplied as space-saving flat-pack

EMC Shielding: Não
Acabamento: Anodized; Passivated
Material: Alumínio
Product Type: Subrack/Chassis



ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Rack Height	Profundidade	Quantidade por embalagem	For Mounting	Board Depth	Gasket Type
24563-161	3U	175mm	1	Backplane	160mm	Textile EMC
24563-162	3U	235mm	1	Backplane	160mm, 220mm	Textile EMC
24563-163	3U	295mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm	Textile EMC
24563-164	3U	355mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Textile EMC
24563-461	6U	175mm	1	Backplane	160mm	Textile EMC
24563-462	6U	235mm	1	Backplane	160mm, 220mm	Textile EMC

Número de catálogo	Rack Height	Profundidade	Quantidade por embalagem	For Mounting	Board Depth	Gasket Type
24563-463	6U	295mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm	Textile EMC
24563-464	6U	355mm	1	Backplane	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Textile EMC

Table 2/2						
Número de catálogo	Shock and Vibration Tolerance	Inclui alça	Instalação	Em conformidade com	Rack Width	Static Load
24563-161	5g (force)	Não	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-162	5g (force)	Não	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-163	5g (force)	Não	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-164	5g (force)	Não	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-461	5g (force)	Não	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-462	5g (force)	Não	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-463	5g (force)	Não	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-464	5g (force)	Não	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.