


Guide Rail Accessories for Heavy PCBs, Extra Strong



This reinforced guide rail for heavy PCBs of the type accessory, forms a reliable interface between the subrack mechanics and the sub-assemblies. The guide rails can additionally be bolted to the horizontal

CARACTERISTICAS

For especially heavy PCBs, plug-in units or frame type plug-in units

Mounting, for bolting to type H (heavy) and type R (rugged) horizontal rails only

Aluminium profile

Material:	Aluminio
Acabamento:	Anodized
Works With:	Subracks; Cases; Chassis
Família de produtos:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Product Type:	Guide Rail
Tipo:	Heavy Duty



ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Quantidade por embalagem	Board Depth	Groove Width	Cor
34562-881	1	160mm	2	Silver
34562-883	1	280mm	2	Silver
34562-882	1	220mm	2	Silver
34562-884	1	340mm	2	Silver
34562-885	1	400mm	2	Silver
34564-881	1	160mm	2.5	Silver
34564-882	1	220mm	2.5	Silver
34564-883	1	280mm	2.5	Silver
34564-884	1	340mm	2.5	Silver

Número de catálogo	Quantidade por embalagem	Board Depth	Groove Width	Cor
34564-885	1	400mm	2.5	Silver

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Delivery is exclusively in standard pack quantity.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE