


# Horizontal Rail Insulation Strip

Strip enables an insulated mounting of backplanes or metal plates as supports for connectors. Creates standardized mounting depth for plug-in units in the subrack in conjunction with L-ST and H-ST horizontal rails. Suitable for RatiopacPRO/-AIR, Propac Pro, CompacPRO and EuropacPRO/-Rugged.



## CARACTERISTICAS

For insulated mounting of backplanes or metal plates as supports for connectors

Creates standardised mounting depth for plug-in units in the subrack in conjunction with L-ST and H-ST horizontal rails

|                             |                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Material:</b>            | Policarbonato                                                         |
| <b>Família de produtos:</b> | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac |
| <b>Product Type:</b>        | Insulation Strip                                                      |
| <b>Works With:</b>          | Subracks; Cases                                                       |



## ESPECIFICAÇÕES

| Número de catálogo | Rack Width | Quantidade por embalagem | Flammability Rating | Length   |
|--------------------|------------|--------------------------|---------------------|----------|
| 24560-820          | 20HP       | 10                       | UL® 94V-0           | 101.5mm  |
| 24560-828          | 28HP       | 10                       | UL® 94V-0           | 144.2mm  |
| 24560-840          | 40HP       | 10                       | UL® 94V-0           | 205.12mm |
| 24560-842          | 42HP       | 10                       | UL® 94V-0           | 210.4mm  |
| 24560-863          | 63HP       | 10                       | UL® 94V-0           | 316.88mm |
| 24560-884          | 84HP       | 10                       | UL® 94V-0           | 428.64mm |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos

representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

**North America**

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

**Europe**

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

**Asia**

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

**Middle East & India**

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

