

Panhead Screw, Torx, Self-Tapping



Good compromise between profile height and bearing area. Better load distribution than round heads.
Compatible with automated assembly.

CARACTERÍSTICAS

Torx imprint bears greater torque

The star-shaped head prevents cam-out

Acabamento: Chapa de Aço Zincada
Material: Aço
Product Type: Screw
Tipo: Panhead Screw



ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Length	Quantidade por embalagem	Tamanho da rosca	Família de produtos	Works With	Comprimento da rosca	Torque
21101-884	6mm	100	M4	EuropacPRO	Subracks	6mm	1.2N·m
24560-179	10mm	100	M2.5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Subracks, Cases, Chassis	10mm	0.3N·m
24560-141	9.3mm	100	M2.5	Frame Type Plug-In Unit	Guide Rails	9.3mm	0.3N·m
24560-157	7.3mm	100	M2.5		Front Panels	7.3mm	0.3N·m

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

