


Plug-In Unit Kit With IET Handle, Shielded, Black, 6 U



Plug-in unit, with IET inserter/extractor black handle, 3 U, front assembly. The U-shaped front panel enable shielding with a textile gasket.

CARACTERÍSTICAS

U-shaped front panel for textile gasket

Suitable for insertion and extraction forces up to 700 N (per pair)

Enable the installation of a microswitch

Enable the installation of coding pegs in accordance with IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10

EMC Shielding:	Sim
Acabamento:	Anodized; Passivated
Material:	Aluminio
Product Type:	Front Panel
Rack Height:	6U
Tipo:	Front Panel with Handle (PIU)



ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Rack Width	Quantidade por embalagem	Tipo de alça	Instalação	Gasket Type	Front Finish
20848-766	4HP	1	IET	Screw-on Front	Textile EMC	Anodized
20848-767	8HP	1	IET	Screw-on Front	Textile EMC	Anodized
20848-768	12HP	1	IET	Screw-on Front	Textile EMC	Anodized

Table 2/2

Número de catálogo	Rear Finish	Treated Edges	Em conformidade com	Altura	Largura
20848-766	Etched	Não	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	261.8mm	20mm

Número de catálogo	Rear Finish	Treated Edges	Em conformidade com	Altura	Largura
20848-767	Etched	Não	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	261.8m m	40.3m m
20848-768	Etched	Não	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	261.8m m	60.6m m

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.