


Quick Release Fastener



1/4 rotary lock with defined stop.

CARACTERISTICAS

1/4 rotary lock with defined stop

Identification of locking position due to slot position

Vibration and shake proof

Qty 100 pieces

Acabamento: Nickel Plated
Material: Aço; Liga de zinco; Termoplástico
Product Type: Hardware Kit
Works With: Front Panels



ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Cor	Quantidade por embalagem	Código de cor	Profundidade	Altura	Largura	Fastener Type
21101-847	Pebble Grey	100	RAL 7032	16.7mm	6mm	7mm	Slotted Head
21101-848	Jet Black	100	RAL 9005	16.7mm	6mm	7mm	Slotted Head
21101-849	Pebble Grey	100	RAL 7032	20.6mm	6mm	7mm	Knurled, Slotted Head
21101-850	Jet Black	100	RAL 9005	20.6mm	6mm	7mm	Knurled, Slotted Head

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Quick-release fasteners: mounting without threaded inserts.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha

qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

