

Tip-up Foot for Chassis, Plastic



Flexible and robust Tip-up foot for chassis, with carrying capacity of 25 kg per foot. Suitable for RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO, Comptec and Interscale.

CARACTERÍSTICAS

Mounting holes are provided in bottom of case

Load-carrying capacity 25 kg per foot, max case weight: 50 kg

Material:	Polyamide
Família de produtos:	RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Product Type:	Foot
Tipo:	Foot



ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Quantidade por embalagem	Works With
20603-002	4	Cases
20603-001	4	Cases

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.