

107 Wraparound Strap for CPVC Pipe

CARACTERISTICI

Includes flared edges to protect piping

Rated for use with CPVC fire sprinkler pipe

Includes mounting screw



Material: Oțel
Finish: Pregalvanized



SPECIFICAȚII

Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	NB/DN	Outer Diameter (OD)	Hole Size (HS)	A	B
1070075EG	597816	20	26.9 mm	5.8 mm	31.8 mm	60.3 mm
1070100EG	597817	25	33.7 mm	5.8 mm	36.5 mm	68.3 mm
1070125EG	597818	32	42.2 mm	5.8 mm	41.3 mm	77.8 mm
1070150EG	597819	40	48.3 mm	5.8 mm	44.5 mm	84.1 mm
1070200EG	597821	50	60.3 mm	5.8 mm	47.6 mm	93.7 mm

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	C	Hanger Spacing
1070075EG	597816	30.2 mm	1.65 m Max
1070100EG	597817	30.2 mm	1.8 m Max
1070125EG	597818	30.2 mm	1.95 m Max
1070150EG	597819	30.2 mm	2.1 m Max
1070200EG	597821	30.2 mm	2.4 m Max



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

