

109 Side Mount Strap for CPVC Pipe



CARACTERISTICI

Includes flared edges to protect piping

Rated for use with CPVC fire sprinkler pipe

Includes mounting screws

Material: Oțel
Finish: Pregalvanized




SPECIFICAȚII

Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	NB/DN	Outer Diameter (OD)	Hole Size (HS)	A	B
1090075EG	597827	20	26.9 mm	5.8 mm	58.7 mm	42.9 mm
1090100EG	597828	25	33.7 mm	5.8 mm	66.7 mm	49.2 mm
1090125EG	597829	32	42.2 mm	5.8 mm	74.6 mm	58.7 mm
1090150EG	597831	40	48.3 mm	5.8 mm	81 mm	63.5 mm
1090200EG	597832	50	60.3 mm	5.8 mm	92.1 mm	76.2 mm

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	C	Hanger Spacing
1090075EG	597827	30.2 mm	1.65 m Max
1090100EG	597828	30.2 mm	1.8 m Max
1090125EG	597829	30.2 mm	1.95 m Max
1090150EG	597831	30.2 mm	2.1 m Max
1090200EG	597832	30.2 mm	2.4 m Max



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

