

310M Universal Beam Clamp, Thick Flange

CARACTERISTICI

Universal beam clamp for thick beams



Material: Cast Iron
Finish: Electrogalvanized



SPECIFICAȚII

Table 1/2


Număr de catalog	Article Number	Hole Size (HS)	Hole Type	Flange Thickness (FT)	A	Torque (TQ)
310M10	389890	10 mm	Threaded	31.8 mm Max	28.6 mm	7 N·m
310M12	388890	12 mm	Threaded	31.8 mm Max	28.6 mm	15 N·m

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	Static Load 1 (F1)	Static Load 2 (F2)
310M10	389890	2200N	1100N
310M12	388890	4200N	3300N

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Setscrew must be tightened and torqued onto the sloped side of the I-beam.



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

