

38 Offset Steel Eye Socket Rod Hanger



CARACTERISTICI

Structural attachment used to join hanger rod to a structure

Provides full vertical rod adjustment



SPECIFICAȚII

Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	Rod Size (RS)	Hole Size 1 (HS1)	Hole Size 2 (HS2)
038M0010EG	598290	Oțel	Electrogalvanized	M10	13 mm	6.7 mm

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	Height (H)	Width (W)	C	D	Static Load
038M0010EG	598290	85 mm	29 mm	30.6 mm	19 mm	1112N

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Load rating dependent on wood structure strength.

For 3/8" rod through 2" pipe, use two Model #43 Wood Drive Screws. For 3/8" rod through 4" pipe, use one Model #42 1/2" x 3" Lag Screw.



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

