


ADK Strut End Cap



The nVent CADDY ADK Strut End Caps provide a safe and fast solution for handling sharp-edged strut channels. The ADK Caps are easily inserted into the ends of factory or field-cut strut channels and help prevent potential injuries caused by rough edges found on material ends. Additionally, this simple solution works with multiple strut channel profile types and is available in several different colors to suit individual applications.

CARACTERISTICI

Fits into ERISTRUT Type A, B, C and D strut channel, both slotted and solid

When separated, provides two end caps for ERISTRUT Type C channel

Material: Polietilenă


SPECIFICAȚII

Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Color	Strut Type	Height (H)	Width (W)	A
ADK421	313305	Blue	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	41.2 mm	41.2 mm	20.6 mm
ADK421GY	313308	Gray	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	41.2 mm	41.2 mm	20.6 mm

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	B	Thickness (T)
ADK421	313305	8.5 mm	11.5 mm
ADK421GY	313308	8.5 mm	11.5 mm



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

