

BC200-CD Conduit to Beam Clamp



CARACTERISTICI

Eliminates offset bending conduit

Threaded hole on back

Ideal for electrical, mechanical, and HVAC applications




SPECIFICAȚII

Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Materia l	Finish	Outer Diameter (OD)	Flange Thickness (FT)	Rod Size (RS)
BC200CD1B	182220	Oțel	Electro galvanizate d	19 - 25 mm	16 mm Max	6

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	Torque (TQ)	Static Load
BC200CD1B	182220	4 N·m	440N



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

