

Beam Attachment Kit



CARACTERISTICI

For installations where the cable cannot be looped around the steel beam

Can support two catenary systems using each eye nut as an anchoring point

Kit includes beam clamps and eye nuts

Installs on top or bottom flange of I-beams or bar joists

SPECIFICAȚII

Table 1/2


Număr de catalog	Article Number	Materia l	Finish	Flange Thickness (FT)	Rod Size (RS)	Static Load 1 (F1)
SLBM12	196852	Oțel	Electrogalvanized, Hot-Dip Galvanized	10 - 20 mm	12	400N

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	Static Load 2 (F2)	Static Load 3 (F3)
SLBM12	196852	700N	800N

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Static load 1 represents a point load in the center of the catenary installation. Static load 2 represents a two or three point distributed load on the catenary installation. Static load 3 represents a four or more point distributed load on the catenary installation.



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

