

Branch Line Restraint Pipe Attachment



CARACTERISTICI

Accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Quick grip clamp simplifies measuring and cutting of threaded rod

Eliminates need to cut threaded rod to exact dimensions

Works with rough-cut threaded rod and eliminates pipe-side deburring

Can be installed with threaded rod above or below the service pipe



Shear-off head helps ensure correct torque and simplifies inspection

Finish: Electrogalvanized
Material: Oțel



SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Article Number	NB/DN	Outer Diameter (OD)	Rod Size (RS)	Height (H)	Length (L)	Width (W)
CSBBRP0200EG	404480	50	60.3 mm	10, 12	100.3 mm	68.3mm	22.2 mm
CSBBRP0125EG	404478	32	42.2 mm	10, 12	82.6 mm	50mm	22.2 mm
CSBBRP0100EG	404477	25	33.4 mm	10, 12	73.7 mm	41.4mm	22.2 mm
CSBBRP0150EG	404479	40	48.3 mm	10, 12	88.9 mm	56.1mm	22.2 mm



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

