

Branch Line Restraint Structure Attachment to Steel



CARACTERISTICI

Swivel barrel nut accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Attaches to steel members with self-drilling/tapping screw



SPECIFICAȚII

Table 1/2



Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	Rod Size (RS)	Flange Thickness (FT)	Height (H)
CSBBRS1MEG	402239	Oțel	Electro galvanized	10, 12	2.7 - 12.7 mm	28.2 mm

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	Length (L)	Width (W)	Screw Diameter (Sc)	Screw Length (L)
CSBBRS1MEG	402239	40.4mm	26.9 mm	2.7 mm	32mm

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Branch line structural attachments are for restraint only and not for the hanging of fire sprinkler piping.



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

