

Branch Line Restraint Structure Attachment to Threaded Hole



CARACTERISTICI

Swivel barrel nut accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Attaches to concrete anchors or structural attachments with female threads

Can be used for bolting through steel



SPECIFICAȚII

Table 1/2


Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	Rod Size (RS)	Height (H)	Length (L)
CSBBRS3MEG	402241	Oțel	Electro galvanized	10, 12	28.2 mm	40.4mm

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	Width (W)	Screw Diameter (Sc)	Screw Length (L)
CSBBRS3MEG	402241	26.9 mm	10	19mm

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Branch line structural attachments are for restraint only and not for the hanging of fire sprinkler piping.



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

