


Cantilever Arm with E3 Channel

CARACTERISTICI

Perforated, cold rolled

Slotted backplate



Material: Oțel
Finish: Pregalvanized




SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Article Number	Length (L)
CE320H0250EG	585860	250mm
CE320H0500EG	585870	500mm
CE320H0750EG	585880	750mm

Height (H): 120 mm
Width (W): 40 mm
Thickness (T): 2 mm
A: 35 mm
B: 35 mm
C: 15.5 mm
D: 50 mm
E: 6 mm
X: 11 x 18 mm
Y: 11 x 27 mm
Hole Size (HS): 5 mm

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

