

Threaded Rod, S304, M6 Rod, 1,000 mm

NUMĂR DE CATALOG


050M61000S4

CARACTERISTICI

Cut to length as needed

According to standard DIN 976-1 / ISO 7412

Property Class 4.8



ATTRIBUTE PRODUS

Article Number: 592700


Material: Stainless Steel 304 (EN 1.4301)

Quality Class: 70

Rod Size (RS): M6

Length (L): 1000mm

Static Load: 2400N



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

