

H-MSM Conduit/Pipe to Flange Clip, Side Mount, S301, 22–30 mm OD, 8–14 mm Flange

NUMĂR DE CATALOG

12M58SMS1

CARACTERISTICI

Supports conduit/pipe or cable from beam flanges

Snap close clip pivots a full 360°

Requires only a hammer to install



ATTRIBUTE PRODUS


Article Number: 179700

Material: Stainless Steel 301 (EN 1.4310)

Outer Diameter (OD): 22 - 30 mm

Flange Thickness (FT): 8 - 14 mm

Static Load: 90N



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

