

Push In Conduit Clamp, 30–35 mm OD, 7 mm Hole, Plain



NUMĂR DE CATALOG

16P

CARACTERISTICI

Push-in installation of conduit

Eliminates need for offset bending conduit

May be used for either vertical or horizontal installations

ATTRIBUTE PRODUS

Article Number: 171170

Material: Spring Steel

Finish: nVent CADDY Armour


Outer Diameter (OD): 30 - 35 mm

Hole Size (HS): 7 mm

Hole Type: Plain

Ultimate Static Load 1 (F1): 110N

Ultimate Static Load 2 (F2): 65N



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

