

EM-M Conduit/Pipe to Flange Clip, Spring Steel, 42–50 mm OD, 8–14 mm Flange



NUMĂR DE CATALOG

24EM58

CARACTERISTICI

Supports conduit/pipe or cable from beam flanges

Snap close clip pivots a full 360°

Requires only a hammer to install



ATRIBUTE PRODUS

Article Number: 171970


Material: Spring Steel

Finish: nVent CADDY Armour

Outer Diameter (OD): 42 - 50 mm

Flange Thickness (FT): 8 - 14 mm

Static Load: 330N



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

