

# U-Channel Beam Clamp

## NUMĂR DE CATALOG

**3025EG**

## CARACTERISTICI

For use with 3000 series U-channels

Requires installation in pairs



## ATRIBUTE PRODUS

Article Number: 570500

Material: Oțel


Finish: Electrogalvanized

Flange Thickness (FT): 15 mm Max

A: 40 mm

Screw Diameter (Sc): 8

Torque (TQ): 30 N·m



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

