

# SC Cable Snap Clip, 4–7 mm Flange, 15–18 mm OD



## NUMĂR DE CATALOG

**47SC1518R25**

## CARACTERISTICI

Easily supports cable and plastic conduit from flanges

Requires only a hammer to install

## ATTRIBUTE PRODUS

Article Number: 191009

Material: Spring Steel

Finish: nVent CADDY Armour

Flange Thickness (FT): 4 - 7 mm

Outer Diameter (OD): 15 - 18 mm

Thickness (T): 0.6 mm



## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

