

Multi-Function Clip, M4, M10 Rod, 4.8 mm Wire, 3–9.5 mm Flange, 6.5 mm Hole



NUMĂR DE CATALOG

4Z34

CARACTERISTICI

Provides attachment of electrical boxes

Supports #10-24 and 1/4-20 (M6) threaded bridle rings

Instills more confidence installing conduit, MC/AC, and low voltage applications



ATRIBUTE PRODUS

Article Number: 170650

Material: Spring Steel

Finish: nVent CADDY Armour

Rod Size (RS): M4;M6;M8;M10

Wire Size: 3.9 - 4.8 mm

Flange Thickness (FT): 3.0 - 9.5 mm

Hole Size (HS): 6.5 mm

Screw Included: No




Static Load 1 (F1): 110N

Static Load 2 (F2): 90N

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

NEC® 300.11 requires dedicated drop wire/rod and EC311.

4Z parts installed on 3/8" (M10) smooth rod in the F2 direction has a Static Load Rating of 15 lb (67 N).



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

