

6000 Beam Clamp Kit, 500 mm, CC Strut, 3–30 mm Flange

NUMĂR DE CATALOG


6500CCHD

CARACTERISTICI

Back-to-back welded channels provide a smooth and easy adjustable fixing over the complete length of the channel

Pressure clamps grip the strut channel between two lips, protecting it from turning

Safe heavy duty fixing system for cable tray, duct or pipe



ATTRIBUTE PRODUS

Article Number: 330020

Material: Oțel

Finish: Hot-Dip Galvanized

Length (L): 500mm

Strut Type: CC (41 x 41 mm)

Rod Size (RS): 10

Flange Thickness (FT): 3 - 30 mm


A: 26 mm

B: 13 mm

Torque (TQ): 30 N·m

Strut Type	A	Static Load 1 F1	Static Load 2 F2
CC	200 mm	4000 N	1100 N
	300 mm	3000 N	750 N
	400 mm	2250 N	550 N
	500 mm	1800 N	450 N
	600 mm	1500 N	350 N
AA	200 mm	7000 N	3250 N
	300 mm	7000 N	2250 N
	400 mm	7000 N	1750 N
	500 mm	5500 N	1400 N
	600 mm	4500 N	1150 N

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

