

BC200-CD Conduit to Beam Clamp, 19–25 mm OD, 16 mm Max Flange



NUMĂR DE CATALOG

BC200CD1B

CARACTERISTICI

Eliminates offset bending conduit

Threaded hole on back

Ideal for electrical, mechanical, and HVAC applications



ATRIBUTE PRODUS

Article Number: 182220

Material: Oțel

Finish: Electrogalvanized


Outer Diameter (OD): 19 - 25 mm

Flange Thickness (FT): 16 mm Max

Rod Size (RS): 6

Torque (TQ): 4 N·m

Static Load: 440N



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
 Option 1 – Customer Care
 Option 2 – Technical
 Support

Europe

Netherlands:
 +31 800-0200135
 France:
 +33 800 901 793

Europe

Germany:
 800 1890272
 Other Countries:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500

