

Beam Clamp, M6 Rod, 16 mm Max Flange



NUMĂR DE CATALOG

BC200M6

CARACTERISTICI

Threaded hole on back and bottom



ATTRIBUTE PRODUS

Article Number: 181180

Material: Oțel

Finish: Electrogalvanized

Rod Size (RS): 6


Flange Thickness (FT): 16 mm Max

Torque (TQ): 3 N·m

Static Load: 440N

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Setscrew must be tightened and torqued onto the sloped side of the I-beam.



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

