

# Drop-In Anchor, S316, M10 Hole, 40 mm

## NUMĂR DE CATALOG

**CAM10040S6**


## CARACTERISTICI

Internal thread provides easy removal and serviceability

Installs flush or below the base surface

Suitable for redundant non-structural systems on cracked and non-cracked concrete

Fire resistance class R30-R120 for design of anchorages under exposure to fire



## ATTRIBUTE PRODUS

Article Number: 401155

Material: Stainless Steel 316 (EN 1.4401)


Hole Size (HS): 10 mm

Length (L): 40mm

Drill Bit Diameter: 12mm

### Characteristic Axial Loads from ETA 14-0068 - for redundant non-structural systems

| Part Number | Cracked Concrete C20/25 | Non-Cracked Concrete C20/25 | Standard Embedment Depth |
|-------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| CAM6030     | 0.80 kN                 | 0.80 kN                     | 25 mm                    |
| CAM8030     | 1.20 kN                 | 1.20 kN                     | 30 mm                    |
| CAM10040    | 1.70 kN                 | 1.70 kN                     | 40 mm                    |
| CAM12050    | 2.60 kN                 | 2.60 kN                     | 50 mm                    |
| CAM8030S6   | 1.20 kN                 | 1.20 kN                     | 25 mm                    |
| CAM10040S6  | 1.70 kN                 | 1.70 kN                     | 40 mm                    |



## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

