

# Strut Channel Type CC, Slotted, Steel, HD, 500 mm x 41 mm x 41 mm x 2.5 mm

## NUMĂR DE CATALOG

**CC25H0500HD**



## CARACTERISTICI

Cold formed channel, slotted

Welded back to back

## ATTRIBUTE PRODUS

Article Number: 330220

Strut Type: CC (41 x 41 mm)

Material: Oțel

Finish: Hot-Dip Galvanized

Thickness (T): 2.5 mm

Length (L): 500mm

Height (H): 41 mm



Width (W): 41 mm

A: 26 mm

B: 13 mm

C: 27 mm

D: 50 mm



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

