

Cantilever Arm with E0 Channel, 660 mm


NUMĂR DE CATALOG

CE015H0660EG

CARACTERISTICI

Perforated, cold rolled

Slotted backplate



ATRIBUTE PRODUS

Article Number: 599925

Material: Oțel

Finish: Electrogalvanized

Length (L): 660mm

Height (H): 120 mm

Width (W): 40 mm

Thickness (T): 1.5 mm

A: 30 mm

B: 27 mm

C: 15.5 mm

D: 60 mm


E: 6 mm

X: 11 x 18 mm

Y: 8.5 x 20 mm

Hole Size (HS): 10.5 mm

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

