

Oval Sleeve, Copper, EG, #12 Brace

NUMĂR DE CATALOG

CSB12SLVB



The nVent CADDY Oval Sleeve is a fast and effective way to secure cable to rooftop equipment. By utilizing the nVent CADDY Manual Swaging Tool, contractors working on rooftops or in the shop can now benefit from a full-service solution designed for durability and longevity throughout high and low temperatures. Made to secure various rooftop equipment such as metal ducts, HVAC units, piping and walkways.

CARACTERISTICI

Designed to be used exclusively with size 3/16 stainless steel nVent CADDY Pyramid Rooftop Anchor Cable Bracing and nVent CADDY Manual Swaging Tool

Versatile solution designed for on-site and in-shop use

Stainless steel is corrosion and harsh weather-resistant



ATRIBUTE PRODUS

Article Number: 402194

Material: Copper

Finish: Electrogalvanized

Brace Size: #12

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Two side-by-side swages required on #12 and #18 cable. Three side-by-side swages required on #36 and #48 cable.

Check swage with gauge (not included).

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte

și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

