

Branch Line Restraint Pipe Attachment, 1 1/4" Pipe, 32 DN

NUMĂR DE CATALOG

CSBBRP0125EG

CARACTERISTICI

Accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Quick grip clamp simplifies measuring and cutting of threaded rod

Eliminates need to cut threaded rod to exact dimensions

Works with rough-cut threaded rod and eliminates pipe-side deburring

Can be installed with threaded rod above or below the service pipe

Shear-off head helps ensure correct torque and simplifies inspection



ATRIBUTE PRODUS

Article Number: 404478

Material: Oțel

Finish: Electrogalvanized

Pipe Size: 1 1/4" Min

NB/DN: 32



Outer Diameter (OD): 42.2 mm

Rod Size (RS): 10;12

Height (H): 82.6 mm

Length (L): 50mm

Width (W): 22.2 mm



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

